

**Garant****Comparateur numérique HCT lecture 0,001 mm, Plage de mesure: 12,5mm****Données de commande**

N° commande	434342 12,5
GTIN	4062406720193
Classe d'article	41C

**Description****Exécution:**

Modèle avec **Bluetooth 5.0**. Compatible avec l'application mobile **HCT** (Hoffmann Group Connected Tools) en option. Disponible gratuitement pour Android et iOS. Egalement utilisable via HID (Human Interface Device).

Comparateur numérique avec boîtier en aluminium robuste et très grand affichage intégrant des diodes électroluminescentes tricolores pour les tolérances. **Avec affichage analogique supplémentaire et touches pour un réglage rapide des limites de tolérance.** Min./Max./Delta, tolérance, facteur de conversion, arrêt automatique. Préréglage (Preset) de n'importe quelle valeur. Inversion du sens de comptage. Mode d'économie d'énergie et remise en marche automatique, système absolu.

**Fonctionnement:**

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

**Livraison:**

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

**Accessoire(s):**

Câble de données 498948, levier de relevage 434212, touches spéciales et de rechange 434900; 434910, batterie 404310.

## Description technique

Plage de mesure	0 - 12,5 mm
Ø axe de fixation h6	8 mm
Epaisseur du boîtier	32,9 mm
Série	HCT
Indice de protection IP	IP 54
Ø corps max	59,5 mm
Force de mesure	0,65 – 0,90 N
Application radio	Application mobile HCT
Application radio	HID (Human Interface Device)
Application radio	Application HCT Windows
Nombre de piles incluses	1
Type de pile	Pile bouton
Etalonnage	C1
Lecture commutable	0,001 mm
Lecture commutable	0,00005 pouce
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Ecart de mesure E MPE (plage de mesure)	0,003 mm
Norme	Norme usine
Lecture commutable	mm / pouce
Interface	Interface Bluetooth
Interface	Port USB
Interface	Interface Digimatic
Fonction de preset	oui
Métrologie	numérique
Matériau boîtier	Aluminium
Type de produit	Jauge à cadran

## Services

Étalonnage DAkkS Comparateur analogique 0,01 et numérique 0,01 / 0,001 Plage de mesure maximale 12,5 mm

023010 12,5

Étalonnage Comparateurs analogiques 0,01 et numériques 0,01 / 0,001 Capacité maximale 12,5 mm

023000 12,5

## Accessoires

Levier de relevage pour comparateur S\_Dial WORK Plage de mesure 12,5 mm

434212 12,5

Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032

081560 CR2032