



Tuyau spiralé en PU 1/4 pouce avec raccord de sécurité en acier eSafe Ø 8x12 mm, Longueur de tuyau utile: 6m



Données de commande

N° commande	080248 6
GTIN	7391390141897
Classe d'article	08A

Description

Exécution:

Tuyau spiralé en PU très léger, souple et résistant à l'abrasion avec bon retour de force par ressort. Résiste à des températures de - 20/ + 60 °C. Pression de service maximale de 16 bars. Conforme à la norme ISO B.

Remarque(s):

La série 310 CEJN convient aux marchés du Benelux, de la France, de l'Amérique du Nord et de la Norvège.

Description technique

Ø int. tuyau	8 mm
Pression d'éclatement maximale	35 bar
Raccord du raccord rapide	1/4 pouce
Ø ext. tuyau	12 mm
Longueur de tuyau utile	6 m
Matière	Tuyau spiralé en PU
Raccord du raccord mâle	1/4 pouce
Pression de service max.	10 bar

Couleur	bleu
Type de produit	Tuyau

Accessoires

Raccords avec filetage extérieur Jeu de 5 pièces Filetage extérieur du raccord 1/4 pouce	080300 1/4
Raccord de sécurité avec raccord de tuyau Filetage extérieur Filetage extérieur du raccord 1/4 pouce	080276 1/4