



Tuyau spiralé en PU 1/4 pouce avec raccord de sécurité en acier eSafe Ø 8x12 mm, Longueur de tuyau utile: 8m



Données de commande

N° commande	080248 8
GTIN	7391390137609
Classe d'article	08A

Description

Exécution:

Tuyau spiralé en PU très léger, souple et résistant à l'abrasion avec bon retour de force par ressort. Résiste à des températures de - 20/ + 60 °C. Pression de service maximale de 16 bars. Conforme à la norme ISO B.

Remarque(s):

La série 310 CEJN convient aux marchés du Benelux, de la France, de l'Amérique du Nord et de la Norvège.

Description technique

Pression de service max.	10 bar
Raccord du raccord mâle	1/4 pouce
Longueur de tuyau utile	8 m
Ø ext. tuyau	12 mm
Raccord du raccord rapide	1/4 pouce
Couleur	bleu
Matière	Tuyau spiralé en PU
Ø int. tuyau	8 mm

Pression d'éclatement maximale	35 bar
Type de produit	Tuyau

Accessoires

Raccords avec filetage extérieur Jeu de 5 pièces Filetage extérieur du raccord 1/4 pouce	080300 1/4
Raccord de sécurité avec raccord de tuyau Filetage extérieur Filetage extérieur du raccord 1/4 pouce	080276 1/4