



Tuyau spiralé en PU 1/2 pouce avec raccord de sécurité en acier eSafe Ø 11×16 mm, Longueur de tuyau utile: 8m



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 080249 8 |
| GTIN | 7391390305473 |
| Classe d'article | 08A |

Description

Exécution:

Tuyau spiralé en PU très léger, souple et résistant à l'abrasion avec bon retour de force par ressort. Résiste à des températures de - 20/ + 60 °C. Pression de service maximale de 16 bars. Conforme à la norme ISO B.

Remarque(s):

La série 310 CEJN convient aux marchés du Benelux, de la France, de l'Amérique du Nord et de la Norvège.

Description technique

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Pression d'éclatement maximale | 35 bar |
| Raccord du raccord mâle | 1/2 pouce |
| Matière | Tuyau spiralé en PU |
| Ø ext. tuyau | 16 mm |
| Raccord du raccord rapide | 1/2 pouce |

| | |
|--------------------------|--------|
| Longueur de tuyau utile | 8 m |
| Ø int. tuyau | 11 mm |
| Pression de service max. | 10 bar |
| Couleur | bleu |
| Type de produit | Tuyau |

Accessoires

| | |
|--|------------|
| Raccord de sécurité avec raccord de tuyau extérieur Filetage extérieur du raccord 1/2 pouce | 080276 1/2 |
|--|------------|