



Tuyau spiralé en PU 1/2 pouce avec raccord de sécurité en acier eSafe Ø 11×16 mm, Longueur de tuyau utile: 6m



Données de commande

N° commande	080249 6
GTIN	7391390305459
Classe d'article	08A

Description

Exécution:

Tuyau spiralé en PU très léger, souple et résistant à l'abrasion avec bon retour de force par ressort. Résiste à des températures de - 20/ + 60 °C. Pression de service maximale de 16 bars. Conforme à la norme ISO B.

Remarque(s):

La série 310 CEJN convient aux marchés du Benelux, de la France, de l'Amérique du Nord et de la Norvège.

Description technique

Pression de service max.	10 bar
Longueur de tuyau utile	6 m
Pression d'éclatement maximale	35 bar
Ø ext. tuyau	16 mm
Couleur	bleu

Matière	Tuyau spiralé en PU
Raccord du raccord mâle	1/2 pouce
Raccord du raccord rapide	1/2 pouce
Ø int. tuyau	11 mm
Type de produit	Tuyau

Accessoires

Raccord de sécurité avec raccord de tuyau extérieur Filetage extérieur du raccord 1/2 pouce	080276 1/2
--	------------