

**Soufflette, plastique avec tuyau fixe "Star-Tip", Type: SAFE****Données de commande**

N° commande	080267 SAFE
GTIN	7391390475374
Classe d'article	08A

**Description****Exécution:**

Soufflettes avec débit d'air réglable progressivement, poids réduit, options de suspension flexibles et maniement aisé. Conforme à la norme ISO B.

**Utilisation:**

Pour une hausse des performances, une amélioration de la rentabilité et une augmentation de la sécurité des installations pneumatiques industrielles.

**Livraison:**

Avec raccord en acier 080300.

**Remarque(s):**

**La série 310 CEJN convient aux marchés du Benelux, de la France, de l'Amérique du Nord et de la Norvège.**

**Description technique**

Longueur tuyau de soufflage	90 mm
Débit	500 l/min
Type de produit	Pistolet

**Accessoires**

Jeu de buses de tuyau et silencieuses	080257
Kit support magnétique série	080261
Garde, transparente pour soufflettes Ø ext. 100 mm	080256 100
Raccords avec filetage extérieur Jeu de 5 pièces Filetage extérieur du raccord 1/4 pouce	080300 1/4