

**Garant****Plaquette de fraisage pour rainures en queue d'aronde, HB7720, Angle  $\alpha$ : 45degré****Données de commande**

N° commande	217263 45
GTIN	4062406729059
Classe d'article	21C

**Description****Exécution:**

Avec chanfrein de traîne, convient pour le surfaçage.

**Description technique**

Largeur fraisage A	3,6 mm
Angle $\alpha$	45 degré
Profondeur coupe max. $S_{max}$	3,3 mm
Nuance	HB7720
$\varnothing$ D	16 mm
Type	P16
Nombre de dents Z	6
Type de produit	Inserts de coupe pour fraisage circulaire

## Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	500 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	400 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	250 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	250 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	180 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	120 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	120 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	100 m/min	P
Acier < 55 HRC	adaptée	60 m/min	H
Acier < 60 HRC	adaptée	45 m/min	H
Acier < 65 HRC	adaptée	35 m/min	H
Acier < 67 HRC	adaptée	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	80 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	180 m/min	K
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	adaptée		