

Garant
Porte-outils GARANT Master eco court, à droite, Carré / plaque: 16/12mm

Données de commande

N° commande	250000 16/12
GTIN	4062406733223
Classe d'article	21U

Description
Exécution:

Arrosage très efficace directement sur l'arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant par le trou oblong sur la face inférieure de la queue en association avec les porte-outils GARANT Master eco 319006 – 319136 ou 317900 pour une longueur de queue < 125 mm. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G 1/8 pouce) 269207 et 269208.

Description technique

Taille plaque	12 mm
Plaque adaptée	CN.. 1204..
Largeur fonctionnelle L ₄	25 mm
Code ISO porte-outils	PCLNR/L 1620F12
Ressort	259046 4
Levier	259015 15
Longueur totale L	80 mm
Taille de queue	16 mm
Sous-plaque	259031 5
Vis de levier	259018 14

Série	Master eco
Longueur de tête L ₁	30 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	95 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis