


Garant**Porte-outils GARANT Master eco court, Gauche, Carré / plaquette: 20/12mm****Données de commande**

N° commande	250001 20/12
GTIN	4062406733261
Classe d'article	21U

Description**Exécution:**

Arrosage très efficace directement sur l'arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant par le trou oblong sur la face inférieure de la queue en association avec les porte-outils GARANT Master eco 319006 – 319136 ou 317900 pour une longueur de queue < 125 mm. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G 1/8 pouce) 269207 et 269208.

Description technique

Levier	259015 15
Code ISO porte-outils	PCLNR/L 2020X12
Sous-plaquette	259031 5
Largeur fonctionnelle L ₄	25 mm
Taille plaquette	12 mm
Longueur de tête L ₁	30 mm
Taille de queue	20 mm
Vis de levier	259018 15
Longueur totale L	90 mm
Ressort	259046 4

Série	Master eco
Plaquette adaptée	CN.. 1204..
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	95 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Tête de coupe