

**Garant****Porte-outils GARANT Master eco court, à droite, Carré / plaquette: 20/12mm****Données de commande**

N° commande	250000 20/12
GTIN	4062406733230
Classe d'article	21U

**Description****Exécution:**

Arrosage très efficace directement sur l'arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

**Remarque(s):**

Apport de lubrifiant par le trou oblong sur la face inférieure de la queue en association avec les porte-outils GARANT Master eco 319006 – 319136 ou 317900 pour une longueur de queue < 125 mm. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G 1/8 pouce) 269207 et 269208.

**Description technique**

Levier	259015 15
Longueur de tête L <sub>1</sub>	30 mm
Sous-plaquette	259031 5
Longueur totale L	90 mm
Code ISO porte-outils	PCLNR/L 2020X12
Plaquette adaptée	CN.. 1204..
Série	Master eco
Vis de levier	259018 15
Taille de queue	20 mm
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	25 mm

Ressort	259046 4
Taille plaquette	12 mm
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque $\kappa$	95 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis