

**Garant**
**Porte-outils GARANT Master eco court, à droite, Carré / plaquette: 20/11mm**

**Données de commande**

N° commande	250624 20/11
GTIN	4062406728939
Classe d'article	21U

**Description**
**Exécution:**

Arrosage très efficace directement sur l'arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

**Remarque(s):**

Apport de lubrifiant par le trou oblong sur la face inférieure de la queue en association avec les porte-outils GARANT Master eco 319006 – 319136 ou 317900 pour une longueur de queue < 125 mm. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G 1/8 pouce) 269207 et 269208.

**Description technique**

Longueur totale L	95 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	35 mm
Vis de levier	259018 16
Levier	259015 16
Plaquette adaptée	DN.. 1104..
Taille plaquette	11 mm
Taille de queue	20 mm
Sous-plaquette	259031 44
Code ISO porte-outils	PDJNR/L 2020X11
Série	Master eco
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	25 mm

Ressort	259046 5
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque $\kappa$	93 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis