

Garant**Porte-outils GARANT Master eco court, Gauche, Carré / plaquette: 16/11mm****Données de commande**

N° commande	250625 16/11
GTIN	4062406728960
Classe d'article	21U

Description**Exécution:**

Arrosage très efficace directement sur l'arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant par le trou oblong sur la face inférieure de la queue en association avec les porte-outils GARANT Master eco 319006 – 319136 ou 317900 pour une longueur de queue < 125 mm. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G 1/8 pouce) 269207 et 269208.

Description technique

Vis de levier	259018 16
Sous-plaquette	259031 44
Série	Master eco
Taille plaquette	11 mm
Longueur de tête L ₁	35 mm
Taille de queue	16 mm
Plaquette adaptée	DN.. 1104..
Levier	259015 16
Largeur fonctionnelle L ₄	20 mm
Code ISO porte-outils	PDJNR/L 1616X11
Longueur totale L	85 mm

Ressort	259046 5
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	93 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis