

Garant**Porte-outils GARANT Master eco court, Gauche, Carré / plaque: 25/15mm****Données de commande**

N° commande	250625 25/15
GTIN	4062406728991
Classe d'article	21U

Description**Exécution:**

Arrosage très efficace directement sur l'arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant par le trou oblong sur la face inférieure de la queue en association avec les porte-outils GARANT Master eco 319006 – 319136 ou 317900 pour une longueur de queue < 125 mm. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G 1/8 pouce) 269207 et 269208.

Description technique

Largeur fonctionnelle L ₄	32 mm
Vis de levier	259018 17
Code ISO porte-outils	PDJNR/L 2525X15
Série	Master eco
Taille plaque	15 mm
Plaque adaptée	DN.. 1506..
Taille de queue	25 mm
Ressort	259046 4
Longueur totale L	110 mm
Longueur de tête L ₁	40 mm
Levier	259015 17

Sous-plaquette	259031 45
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	93 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis