

**Garant**
**Porte-outils GARANT Master eco court, à droite, Carré / plaquette: 25/12mm**

**Données de commande**

N° commande	251116 25/12
GTIN	4062406733827
Classe d'article	21U

**Description**
**Exécution:**

Arrosage très efficace directement sur l'arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

**Remarque(s):**

Apport de lubrifiant par le trou oblong sur la face inférieure de la queue en association avec les porte-outils GARANT Master eco 319006 – 311936 ou 317900 pour une longueur de queue < 125 mm. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G 1/8 pouce) 269207 et 269208.

**Description technique**

Sous-plaquette	259031 46
Longueur totale L	105 mm
Taille plaquette	12 mm
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	32 mm
Taille de queue	25 mm
Code ISO porte-outils	PSSNR/L 2525X12
Série	Master eco
Longueur de tête L <sub>1</sub>	35 mm
Plaquette adaptée	SN.. 1204..
Ressort	259046 4

Vis de levier	259018 15
Levier	259015 15
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque $\kappa$	45 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis