

Garant
Porte-outils GARANT Master eco court, à droite, Carré / plaque: 16/12mm

Données de commande

N° commande	251116 16/12
GTIN	4062406729004
Classe d'article	21U

Description
Exécution:

Arrosage très efficace directement sur l'arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant par le trou oblong sur la face inférieure de la queue en association avec les porte-outils GARANT Master eco 319006 – 311936 ou 317900 pour une longueur de queue < 125 mm. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G 1/8 pouce) 269207 et 269208.

Description technique

Sous-plaquette	259031 46
Levier	259015 15
Taille de queue	16 mm
Série	Master eco
Taille plaque	12 mm
Largeur fonctionnelle L ₄	25 mm
Longueur totale L	85 mm
Code ISO porte-outils	PSSNR/L 1620X12
Vis de levier	259018 15
Ressort	259046 4

Plaquette adaptée	SN.. 1204..
Longueur de tête L ₁	35 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	45 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis