


**Garant****Porte-outils GARANT Master eco court, gauche, Carré / plaquette: 16/12mm****Données de commande**

N° commande	251117 16/12
GTIN	4062406733834
Classe d'article	21U

**Description****Exécution:**

Arrosage très efficace directement sur l'arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

**Remarque(s):**

Apport de lubrifiant par le trou oblong sur la face inférieure de la queue en association avec les porte-outils GARANT Master eco 319006 – 311936 ou 317900 pour une longueur de queue < 125 mm. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G 1/8 pouce) 269207 et 269208.

**Description technique**

Série	Master eco
Taille plaquette	12 mm
Longueur totale L	85 mm
Plaquette adaptée	SN.. 1204..
Code ISO porte-outils	PSSNR/L 1620X12
Vis de levier	259018 15
Ressort	259046 4
Levier	259015 15
Longueur de tête L <sub>1</sub>	35 mm
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	25 mm

Taille de queue	16 mm
Sous-plaquette	259031 46
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	gauche
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque $\kappa$	45 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Dressage
Type de produit	Porte-outils à vis