


Garant**Porte-outils GARANT Master eco court, gauche, Carré / plaquette: 25/12mm****Données de commande**

N° commande	251117 25/12
GTIN	4062406733858
Classe d'article	21U

Description**Exécution:**

Arrosage très efficace directement sur l'arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant par le trou oblong sur la face inférieure de la queue en association avec les porte-outils GARANT Master eco 319006 – 311936 ou 317900 pour une longueur de queue < 125 mm. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G 1/8 pouce) 269207 et 269208.

Description technique

Largeur fonctionnelle L ₄	32 mm
Code ISO porte-outils	PSSNR/L 2525X12
Plaquette adaptée	SN.. 1204..
Ressort	259046 4
Longueur totale L	105 mm
Longueur de tête L ₁	35 mm
Série	Master eco
Levier	259015 15
Taille de queue	25 mm
Sous-plaquette	259031 46

Vis de levier	259018 15
Taille plaquette	12 mm
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	gauche
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	45 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Dressage
Type de produit	Porte-outils à vis