

Garant

Porte-outils GARANT Master eco court, à droite, Carré / plaquette: 20/06mm



Données de commande

N° commande	251910 20/06
GTIN	4062406733889
Classe d'article	21U

Description

Exécution:

Arrosage très efficace directement sur l'arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant par le trou oblong sur la face inférieure de la queue en association avec les porte-outils GARANT Master eco 319006 – 319136 ou 317900 pour une longueur de queue < 125 mm. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G 1/8 pouce) 269207 et 269208.

Description technique

Taille de queue	20 mm
Vis de levier	259018 16
Ressort	259046 5
Longueur totale L	90 mm
Levier	259015 16
Plaquette adaptée	WN.. 0604..
Taille plaquette	6 mm
Série	Master eco
Code ISO porte-outils	PWLNRL 2020X06
Largeur fonctionnelle L ₄	25 mm

Longueur de tête L_1	30 mm
Sous-plaquette	259031 47
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	95 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Dressage
Type de produit	Tête de coupe