

**Garant**
**Porte-outils GARANT Master eco court, à droite, Carré / plaque: 25/08mm**

**Données de commande**

N° commande	251910 25/08
GTIN	4062406734114
Classe d'article	21U

**Description**
**Exécution:**

Arrosage très efficace directement sur l'arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

**Remarque(s):**

Apport de lubrifiant par le trou oblong sur la face inférieure de la queue en association avec les porte-outils GARANT Master eco 319006 – 319136 ou 317900 pour une longueur de queue < 125 mm. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G 1/8 pouce) 269207 et 269208.

**Description technique**

Plaque adaptée	WN.. 0804..
Série	Master eco
Taille plaque	8 mm
Sous-plaque	259031 48
Taille de queue	25 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	30 mm
Ressort	259046 4
Code ISO porte-outils	PWLN/L 2525H08
Vis de levier	259018 15
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	32 mm

Longueur totale L	100 mm
Levier	259015 15
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque $\kappa$	95 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Dressage
Type de produit	Tête de coupe