

Garant

Porte-outils GARANT Master eco court, à droite, Carré / plaquette: 25/06mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 251910 25/06 |
| GTIN | 4062406733902 |
| Classe d'article | 21U |

Description

Exécution:

Arrosage très efficace directement sur l'arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant par le trou oblong sur la face inférieure de la queue en association avec les porte-outils GARANT Master eco 319006 – 319136 ou 317900 pour une longueur de queue < 125 mm. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G 1/8 pouce) 269207 et 269208.

Description technique

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Longueur de tête L ₁ | 30 mm |
| Taille de queue | 25 mm |
| Ressort | 259046 5 |
| Série | Master eco |
| Taille plaquette | 6 mm |
| Sous-plaquette | 259031 47 |
| Levier | 259015 16 |
| Longueur totale L | 100 mm |
| Vis de levier | 259018 16 |
| Plaquette adaptée | WN.. 0604.. |

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Largeur fonctionnelle L ₄ | 32 mm |
| Code ISO porte-outils | PWLNR/L 2525H06 |
| Norme | DIN ISO 5610 |
| Type d'utilisation | à droite |
| Arrosage interne | oui |
| Angle d'attaque κ | 95 degré |
| Utilisation | Tournage longitudinal extérieur |
| Utilisation | Dressage |
| Type de produit | Tête de coupe |