

Garant
Porte-outils GARANT Master eco court, à droite, Carré / plaque: 20/08mm

Données de commande

N° commande	251910 20/08
GTIN	4062406733896
Classe d'article	21U

Description
Exécution:

Arrosage très efficace directement sur l'arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant par le trou oblong sur la face inférieure de la queue en association avec les porte-outils GARANT Master eco 319006 – 319136 ou 317900 pour une longueur de queue < 125 mm. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G 1/8 pouce) 269207 et 269208.

Description technique

Vis de levier	259018 15
Taille de queue	20 mm
Longueur de tête L ₁	30 mm
Levier	259015 15
Code ISO porte-outils	PWLNRL 2020X08
Sous-plaquette	259031 48
Largeur fonctionnelle L ₄	25 mm
Longueur totale L	90 mm
Ressort	259046 4
Taille plaque	8 mm

Plaquette adaptée	WN.. 0804..
Série	Master eco
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	95 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Dressage
Type de produit	Tête de coupe