


Garant**Porte-outils GARANT Master eco court, gauche, Carré / plaquette: 16/06mm****Données de commande**

N° commande	251911 16/06
GTIN	4062406734121
Classe d'article	21U

Description**Exécution:**

Arrosage très efficace directement sur l'arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant par le trou oblong sur la face inférieure de la queue en association avec les porte-outils GARANT Master eco 319006 – 319136 ou 317900 pour une longueur de queue < 125 mm. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G 1/8 pouce) 269207 et 269208.

Description technique

Vis de levier	259018 16
Plaquette adaptée	WN.. 0604..
Longueur de tête L ₁	30 mm
Ressort	259046 5
Taille de queue	16 mm
Série	Master eco
Longueur totale L	80 mm
Taille plaquette	6 mm
Code ISO porte-outils	PWLNRL 1616F06
Largeur fonctionnelle L ₄	20 mm

Sous-plaquette	259031 47
Levier	259015 16
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	gauche
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	95 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Dressage
Type de produit	Tête de coupe