

**Garant**
**Porte-outils GARANT Master eco court, gauche, Carré / plaquette: 25/06mm**

**Données de commande**

N° commande	251911 25/06
GTIN	4062406734169
Classe d'article	21U

**Description**
**Exécution:**

Arrosage très efficace directement sur l'arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

**Remarque(s):**

Apport de lubrifiant par le trou oblong sur la face inférieure de la queue en association avec les porte-outils GARANT Master eco 319006 – 319136 ou 317900 pour une longueur de queue < 125 mm. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G 1/8 pouce) 269207 et 269208.

**Description technique**

Sous-plaquette	259031 47
Code ISO porte-outils	PWLNRL 2525H06
Levier	259015 16
Série	Master eco
Longueur de tête L <sub>1</sub>	30 mm
Taille plaquette	6 mm
Taille de queue	25 mm
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	32 mm
Vis de levier	259018 16
Ressort	259046 5

Plaquette adaptée	WN.. 0604..
Longueur totale L	100 mm
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	gauche
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque $\kappa$	95 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Dressage
Type de produit	Tête de coupe