


**Garant****Porte-outils GARANT Master eco court, gauche, Carré / plaquette: 25/08mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 251911 25/08  |
| GTIN             | 4062406734176 |
| Classe d'article | 21U           |

**Description****Exécution:**

Arrosage très efficace directement sur l'arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

**Remarque(s):**

Apport de lubrifiant par le trou oblong sur la face inférieure de la queue en association avec les porte-outils GARANT Master eco 319006 – 319136 ou 317900 pour une longueur de queue < 125 mm. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G 1/8 pouce) 269207 et 269208.

**Description technique**

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Longueur de tête L <sub>1</sub>      | 30 mm          |
| Vis de levier                        | 259018 15      |
| Taille de queue                      | 25 mm          |
| Plaquette adaptée                    | WN.. 0804..    |
| Taille plaquette                     | 8 mm           |
| Levier                               | 259015 15      |
| Code ISO porte-outils                | PWLNRL 2525H08 |
| Série                                | Master eco     |
| Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub> | 32 mm          |
| Ressort                              | 259046 4       |

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Sous-plaquette           | 259031 48                       |
| Longueur totale L        | 100 mm                          |
| Norme                    | DIN ISO 5610                    |
| Type d'utilisation       | gauche                          |
| Arrosage interne         | oui                             |
| Angle d'attaque $\kappa$ | 95 degré                        |
| Utilisation              | Tournage longitudinal extérieur |
| Utilisation              | Dressage                        |
| Type de produit          | Tête de coupe                   |