

**Garant****Porte-outils GARANT Master eco court, gauche, Carré / plaquette: 16/08mm****Données de commande**

N° commande	251911 16/08
GTIN	4062406734138
Classe d'article	21U

**Description****Exécution:**

Arrosage très efficace directement sur l'arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

**Remarque(s):**

Apport de lubrifiant par le trou oblong sur la face inférieure de la queue en association avec les porte-outils GARANT Master eco 319006 – 319136 ou 317900 pour une longueur de queue < 125 mm. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G 1/8 pouce) 269207 et 269208.

**Description technique**

Levier	259015 15
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	25 mm
Taille plaquette	8 mm
Sous-plaquette	259031 48
Ressort	259046 4
Longueur de tête L <sub>1</sub>	30 mm
Série	Master eco
Longueur totale L	80 mm
Vis de levier	259018 15
Plaquette adaptée	WN.. 0804..

Code ISO porte-outils	PWLNR/L 1620F08
Taille de queue	16 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	gauche
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque $\kappa$	95 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Dressage
Type de produit	Tête de coupe