


Garant**Porte-outils GARANT Master eco court, gauche, Carré / plaquette: 25/16mm****Données de commande**

N° commande	251405 25/16
GTIN	4062406736194
Classe d'article	21U

Description**Exécution:**

Arrosage très efficace directement sur l'arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant par le trou oblong sur la face inférieure de la queue en association avec les porte-outils GARANT Master eco 319006 – 319136 ou 317900 pour une longueur de queue < 125 mm. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G 1/8 pouce) 269207 et 269208.

Description technique

Série	Master eco
Goupille	259049 8
Code ISO porte-outils	MTJNR/L 2525X16
Taille de queue	25 mm
Largeur fonctionnelle L ₄	32 mm
Vis pour bride de serrage	259021 6
Sous-plaquette	259033 9
Bride de serrage	259038 20
Longueur totale L	105 mm
Plaquette adaptée	TN.. 1604..

Taille plaquette	16 mm
Longueur de tête L ₁	35 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	gauche
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	93 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Dressage
Type de produit	Tête de coupe

Accessoires

PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 3 mm	674242 3
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500