


**Garant****Porte-outils GARANT Master eco court, gauche, Carré / plaquette: 20/16mm****Données de commande**

N° commande	251405 20/16
GTIN	4062406734206
Classe d'article	21U

**Description****Exécution:**

Arrosage très efficace directement sur l'arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

**Remarque(s):**

Apport de lubrifiant par le trou oblong sur la face inférieure de la queue en association avec les porte-outils GARANT Master eco 319006 – 319136 ou 317900 pour une longueur de queue < 125 mm. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G 1/8 pouce) 269207 et 269208.

**Description technique**

Taille de queue	20 mm
Taille plaquette	16 mm
Bride de serrage	259038 20
Longueur totale L	95 mm
Code ISO porte-outils	MTJNR/L 2020X16
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	25 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	35 mm
Plaquette adaptée	TN.. 1604..
Vis pour bride de serrage	259021 6
Sous-plaquette	259033 9

Goupille	259049 8
Série	Master eco
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	gauche
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque $\kappa$	93 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Dressage
Type de produit	Tête de coupe

---

## Accessoires

PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 3 mm	674242 3
Tournevis dynamometriqueavec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500