

Garant
Porte-outils GARANT Master eco court, à droite, Carré / plaque: 25/08mm

Données de commande

N° commande	251922 25/08
GTIN	4062406734671
Classe d'article	21U

Description
Exécution:

Arrosage très efficace directement sur l'arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant par le trou oblong sur la face inférieure de la queue en association avec les porte-outils GARANT Master eco 319006 – 319136 ou 317900 pour une longueur de queue < 125 mm. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G 1/8 pouce) 269207 et 269208.

Description technique

Vis pour bride de serrage	259021 6
Sous-plaquette	259033 6
Taille de queue	25 mm
Largeur fonctionnelle L ₄	32 mm
Goupille	259049 7
Taille plaque	8 mm
Série	Master eco
Longueur de tête L ₁	35 mm
Code ISO porte-outils	MWLN/L 2525X08
Longueur totale L	105 mm

Bride de serrage	259038 18
Plaquette adaptée	WN.. 0804..
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	95 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis