

Garant**Porte-outils GARANT Master eco court, gauche, Carré / plaquette: 25/08mm****Données de commande**

N° commande	251923 25/08
GTIN	4062406734695
Classe d'article	21U

Description**Exécution:**

Arrosage très efficace directement sur l'arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant par le trou oblong sur la face inférieure de la queue en association avec les porte-outils GARANT Master eco 319006 – 319136 ou 317900 pour une longueur de queue < 125 mm. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G 1/8 pouce) 269207 et 269208.

Description technique

Plaquette adaptée	WN.. 0804..
Bride de serrage	259038 18
Longueur de tête L ₁	35 mm
Vis pour bride de serrage	259021 6
Taille de queue	25 mm
Code ISO porte-outils	MWLNRL 2525X08
Longueur totale L	105 mm
Taille plaquette	8 mm
Goupille	259049 7
Série	Master eco

Sous-plaquette	259033 6
Largeur fonctionnelle L ₄	32 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	gauche
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	95 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Dressage
Type de produit	Porte-outils à vis