

Porte-outils Master Eco court MWLNL 95°, pour plaquettes WN.., gauche, Carré / plaquette: 20/08mm



Données de commande

N° commande	251923 20/08
GTIN	4062406734688
Classe d'article	21U

Description

Exécution:

Arrosage très efficace directement sur l'arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille. **Remarque(s):**

Apport de lubrifiant par le trou oblong sur la face inférieure de la queue en association avec les porte-outils GARANT Master Eco 319006 – 319136 ou 317900 pour une longueur de queue < 125 mm. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G 1/8 pouce) 269207 et 269208.

Description technique

Goupille	259049 7
Longueur totale L	95 mm
Sous-plaquette	259033 6
Plaquette adaptée	WN 0804
Largeur fonctionnelle L₄	25 mm
Bride de serrage	259038 18
Vis pour bride de serrage	259021 6
Série	Master eco
Longueur de tête L₁	35 mm



Code ISO porte-outils	MWLNR/L 2020X08
Taille plaquette	8 mm
Taille de queue	20 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	gauche
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	95 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Dressage
Type de produit	Porte-outils à vis