

**Garant****Bras articulé mécanique (sans base magnétique), Porte-à-faux: 240mm****Données de commande**

N° commande	441610 240
GTIN	4062406729745
Classe d'article	41D

**Description****Exécution:**

**Support mécanique avec blocage central:** Le bouton central bloque toutes les articulations comme si elles étaient soudées. Réglage progressif de la force de serrage. **Grand bouton rotatif en caoutchouc** (Ø env. 45 mm ou env. 55 mm) pour serrage et desserrage manuel aisé. Le support de comparateur sur le bras articulé pivote à 360°, est orientable sur plus de 180° et convient aux comparateurs avec queue Ø 6 et 8 mm ou prisme. Raccord fileté pour base magnétique M8, raccord fileté du bras articulé supérieur M6.

**Accessoire(s):**

Logement pour support de mesure 442100 et 442104.

**Description technique**

Long. bras articulé L <sub>1</sub>	110 mm
Raccord fileté	M8
Porte-à-faux	240 mm
Long. bras articulé L <sub>2</sub>	101 mm

Type de produit

Support de mesure

---

## Accessoires

Support de mesure mécanique (avec base magnétique)  
Porte-à-faux 240 mm

441600 240