

Garant**Bras articulé mécanique (sans base magnétique), Porte-à-faux: 290mm****Données de commande**

N° commande	441610 290
GTIN	4062406729752
Classe d'article	41D

Description**Exécution:**

Support mécanique avec blocage central: Le bouton central bloque toutes les articulations comme si elles étaient soudées. Réglage progressif de la force de serrage. **Grand bouton rotatif en caoutchouc** (Ø env. 45 mm ou env. 55 mm) pour serrage et desserrage manuel aisé. Le support de comparateur sur le bras articulé pivote à 360°, est orientable sur plus de 180° et convient aux comparateurs avec queue Ø 6 et 8 mm ou prisme. Raccord fileté pour base magnétique M8, raccord fileté du bras articulé supérieur M6.

Accessoire(s):

Logement pour support de mesure 442100 et 442104.

Description technique

Raccord fileté	M8
Long. bras articulé L ₂	110 mm
Porte-à-faux	290 mm
Long. bras articulé L ₁	130 mm

Type de produit

Support de mesure

Accessoires

Support de mesure mécanique (avec base magnétique)
Porte-à-faux 290 mm

441600 290