

Garant

Porte-outils à bride eco, droite, Carré / plaquette: 20/11 mm



Données de commande

N° commande	250600 20/11
GTIN	4062406734794
Classe d'article	21U

Description

Exécution:

Avec arrosage directement sur l'arête de coupe. Grâce à l'arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l'arête de coupe. Permet d'augmenter la productivité, d'allonger la durée de vie et d'accroître la sécurité de process.

Avec arrosage des faces de dépouille.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco 319001 – 319886 ou pour une longueur de queue < 125 mm supplémentaire 317900.

Description technique

Série	Eco
Taille plaquette	11 mm
Code ISO porte-outils	DDJNR/L 2020K11
Plaquette adaptée	DN.. 1104..
Taille de queue	20 mm
Vis pour sous-plaquette	259027 2
Sous-plaquette	259033 3
Longueur de tête L ₁	34 mm
Largeur fonctionnelle L ₄	25 mm

Bride, vis, ressort	259036 11
Longueur totale L	125 mm
Type d'utilisation	droite
Norme	DIN ISO 5610
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	93 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Vis pour sous-plaquette Type 3	259027 3
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
Sous-plaquette Type 1	269007 1