

**Comparateur numérique HCT lecture 0,01 mm, Plage de mesure: 25mm****Données de commande**

N° commande	434008 25
GTIN	4062406735029
Classe d'article	42C

**Description****Exécution:**

Comparateur numérique compact avec affichage numérique à fort contraste.

- **Inversion du sens de comptage.**
- **Boîtier compact.**

Modèle avec Bluetooth 5.0. Compatible avec l'application mobile HCT (Hoffmann Group Connected Tools) en option. Disponible gratuitement pour Android et iOS. Egalement utilisable via HID (Human Interface Device).

Port USB-C pour l'alimentation électrique.

**Livraison:**

Avec couvercle pour suspension et 1 pile 081560 réf. CR2032.

**Accessoire(s):**

Touches spéciales et de rechange 434900; 434910; 434915.

**Description technique**

Tension nominale	3 V
Plage de mesure	0 - 25 mm

Lecture commutable	0,0005 pouce
Série	HCT
Ø de tige de serrage h7	8 mm
Force de mesure	0,8 – 1,7 N
Application radio	Application mobile HCT
Application radio	HID (Human Interface Device)
Application radio	Application HCT Windows
Epaisseur du boîtier	26 mm
Etalonnage	C1
Nombre de piles incluses	1
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Ø corps max	58 mm
Type de pile	Pile bouton
Lecture commutable	0,01 mm
Ecart de mesure E MPE (plage de mesure)	0,035 mm
Norme	Norme usine
Lecture commutable	mm / pouce
Interface	Interface Bluetooth
Méetrologie	numérique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Jauge à cadran

## Services

EtalonnageComparateurs analogiques 0,01 et numériques 0,01 / 0,001 Capacité maximale 30 mm	023000 30
--	-----------

## Accessoires

Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032
--	---------------

