

**Tuyau spiralé 1/4 pouce en nylon avec raccord, Longueur de tuyau utile: 7,5m****Données de commande**

N° commande	080057 7,5
GTIN	4062406734855
Classe d'article	02A

Description**Exécution:**

Tuyau flexible en nylon. Résistance aux chocs thermiques de -60 / +60 °C.

Livraison:

Avec 1 raccord rapide en laiton et 1 raccord fileté de chaque.

Description technique

Longueur de tuyau utile	7,5 m
Pression de service max.	10 bar
Ø int. tuyau	6 mm
Plage de températures	-60 - 60 °C
Raccord du raccord rapide	1/4 pouce
Ø ext. tuyau	8 mm
Type de produit	Tuyau

Accessoires

Raccord rapide avec filetage intérieur Filetage intérieur du
raccord 1/4 pouce

080171 1/4