

**Tuyau spiralé 3/8 " en nylon avec raccord, Longueur de tuyau utile: 5m****Données de commande**

N° commande	080058 5
GTIN	4067263151883
Classe d'article	02A

**Description****Exécution:**

Tuyau flexible en nylon. Résistance aux chocs thermiques de -60 / +60 °C.

**Livraison:**

Avec 1 raccord rapide en laiton et 1 raccord fileté de chaque.

**Description technique**

Ø ext. tuyau	12 mm
Longueur de tuyau utile	5 m
Ø int. tuyau	9 mm
Raccord du raccord rapide	3/8 pouce
Pression de service max.	10 bar
Plage de températures	-60 - 60 °C
Type de produit	Tuyau

## Accessoires

Raccord rapide avec filetage intérieur Filetage intérieur du  
raccord 3/8 pouce

---

080171 3/8