

Garant**Support de mesure mécanique (avec base magnétique), Porte-à-faux: 240mm**

Données de commande

N° commande	441600 240
GTIN	4062406735135
Classe d'article	41D

Description

Exécution:

Support mécanique avec blocage central: Le bouton central bloque toutes les articulations comme si elles étaient soudées. Réglage progressif de la force de serrage. **Grand bouton rotatif en caoutchouc** (Ø env. 45 mm ou env. 55 mm) pour serrage et desserrage manuel aisé. Le support de comparateur sur le bras articulé pivote à 360°, est orientable sur plus de 180° et convient aux comparateurs avec queue Ø 6 et 8 mm ou prisme. Raccord fileté pour base magnétique M8, raccord fileté du bras articulé supérieur M6.

Support avec base magnétique et **interrupteur rotatif ergonomique**. Aimant ferrite de haute qualité avec surface d'appui à l'arrière et semelle prismatique rectifiées pour pose sur des arbres et corps cylindriques. **Gaine plastique au toucher agréable** recouvrant la base magnétique pour une meilleure protection contre les chocs et isolation thermique.

Livraison:

Support de mesure avec base magnétique 440620 réf. 1.

Accessoire(s):

Logement pour support de mesure 442100 et 442104.

Description technique

Raccord fileté	M8
Positionnement du raccord fileté	Sur le côté
Force d'attraction	1000 N
Long. bras articulé L ₂	101 mm
Porte-à-faux	240 mm
Long. bras articulé L ₁	110 mm
Type de produit	Support de mesure

Accessoires

Base magnétique Type 1	440620 1
------------------------	----------