

SWISS TOOLS

**Corps de barre d'alésage anti-vibratoire, PSC, Queue Ø / ØD A-dim.:
63/32-194mm****Données de commande**

N° commande	320409 63/32-194
GTIN	2050002063020
Classe d'article	36D

Description**Exécution:**

- Pour un tournage efficace.
- Pour usinage à gauche et à droite.

Avantage(s):

- **Gain de productivité.** Grâce à l'amortissement des vibrations, il est possible d'augmenter considérablement les données de coupe.
- **Meilleure qualité d'état de surface.**
- **Sécurité de processus accrue.**
- **Meilleure évacuation des copeaux.**

Utilisation:

Pour le montage de têtes de coupe interchangeables.

Remarque(s):

Têtes interchangeables adaptées, voir codes art. 264826 – 264827.

Description technique

Ø queue	63 mm
Longueur de col cote A	194 mm
Ø D	32 mm
Support	PSC
Norme de porte-outils	ISO 26623-1
Arrosage interne	oui

Type de produit

Corps de base pour barres d'alésage