

SWISS TOOLS

**Corps de barre d'alésage anti-vibratoire, PSC, Queue Ø / ØD A-dim.:  
63/25-167mm****Données de commande**

N° commande	320409 63/25-167
GTIN	2050002063013
Classe d'article	36D

**Description****Exécution:**

- Pour un tournage efficace.
- Pour usinage à gauche et à droite.

**Avantage(s):**

- **Gain de productivité.** Grâce à l'amortissement des vibrations, il est possible d'augmenter considérablement les données de coupe.
- **Meilleure qualité d'état de surface.**
- **Sécurité de processus accrue.**
- **Meilleure évacuation des copeaux.**

**Utilisation:**

Pour le montage de têtes de coupe interchangeables.

**Remarque(s):**

Têtes interchangeables adaptées, voir codes art. 264826 – 264827.

**Description technique**

Ø queue	63 mm
Longueur de col cote A	167 mm
Ø D	25 mm
Support	PSC
Norme de porte-outils	ISO 26623-1
Arrosage interne	oui

Type de produit

Corps de base pour barres d'alésage