

Garant
Fraise 1/4 de cercle, non revêtu, Rayon r H11 DC: 6mm

Données de commande

N° commande	194220 6
GTIN	4045197109972
Classe d'article	11W

Description
Exécution:

Denture droite. Traitement spécial de la surface.

Utilisation:

Pour rayonner et ébavurer les arêtes et les contours.

Description technique

Ø min. D ₃	8 mm
Rayon r	6 mm
Nombre de dents Z	4
Ø max. D ₂	20 mm
Avance f _z pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm ²	0,01 mm
Ø queue D _s	16 mm
Longueur totale L	67 mm
Longueur de coupe L _c	6 mm
Fraisage de rayons	en poussant
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS Co 5
Tolérance de perçage	H11

Direction de l'approche	horizontal
Queue	DIN 1835 B avec h6
Arrosage interne	non
Tolérance de queue	h6
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Garant fraise 1/4 de cercle

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée	138 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	83 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	28 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	23 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	23 m/min	P
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	23 m/min	K
CuZn	moyennement adaptée	55 m/min	N
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		