

Garant**Foret à plaquettes GARANT Power Drill Queue ABS®, 3xD, Ø DC: 18mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 234020 18 |
| GTIN | 4062406735197 |
| Classe d'article | 21S |

Description**Exécution:**

Les canaux de lubrification hélicoïdaux garantissent une stabilité maximale, étant donné que l'âme du foret n'est pas affaiblie.

Tolérance d'alésage: -0,1 / +0,3 mm

Description:

Pour une précision et des performances optimales. Egalement pour les conditions de perçage difficiles jusqu'à 5xD.

Utilisation:

Avec plaquettes 234030 - 234098.

Adapté(s) pour:

Plaquettes SOGX 060305.

Description technique

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Nombre de dents Z | 2 |
| Long. utile L ₁ | 54 mm |
| Longueur totale L | 116 mm |
| Série | Perceuse électrique |
| Longueur de col L _A | 85 mm |
| Code ISO plaquette | SOGX 060305 |
| Ø nom. D | 18 |

| | |
|---|---------------------------------------|
| Jeu de vis pour plaquettes | 239700 6IP2 (0,6 Nm) |
| Ø queue ABS® D _s | 50 mm |
| Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 3×D |
| Queue | ABS |
| Application de perçage | Convexe sous condition |
| Application de perçage | Perçage en paquet sous condition |
| Application de perçage | Sortie en oblique sous condition |
| Application de perçage | Sortie en oblique sous condition |
| Application de perçage | Centrage sous condition |
| Application de perçage | Pré-perçage en oblique sous condition |
| Arrosage interne | oui |
| Méthode d'usinage | HPC |
| Type de produit | Forets à plaquettes |