

SWISS TOOLS

Porte-outils à vis droite, PSC, Ø queue / dim. plaquette: 40/16HPmm



Données de commande

N° commande	320420 40/16HP
GTIN	2050002063105
Classe d'article	36D

Description

Remarque(s):

Commander séparément la **buse HP** adaptée 320001! Pour les pièces de rechange 320610 – 320626, consulter notre catalogue de pièces de rechange.

Tirette PSC disponible sur demande.

Description technique

Longueur de col cote A	50 mm
Distance axe-pointe f	27 mm
Plaquette adaptée	16E..
Ø queue	40 mm
Taille plaquette	16HP
Support	PSC
Type d'utilisation	droite
Norme de porte-outils	ISO 26623-1
Arrosage interne	oui
Type de queue	Cône HSK

Type de produit

Porte-outils à levier