

SWISS TOOLS

Porte-outils à vis droite, PSC, Ø queue / dim. plaquette: 50/16HPmm**Données de commande**

N° commande	320420 50/16HP
GTIN	2050002063112
Classe d'article	36D

Description**Remarque(s):**

Commander séparément la **buse HP** adaptée 320001! Pour les pièces de rechange 320610 – 320626, consulter notre catalogue de pièces de rechange.

Tirette PSC disponible sur demande.

Description technique

Longueur de col cote A	60 mm
Ø queue	50 mm
Taille plaquette	16HP
Distance axe-pointe f	35 mm
Plaquette adaptée	16E..
Support	PSC
Type d'utilisation	droite
Norme de porte-outils	ISO 26623-1
Arrosage interne	oui
Type de queue	Cône HSK

Type de produit

Porte-outils à levier