



Jeu de forets courts HSS HOLEX CleverDrill 113006, type N, en coffret, non revêtu, Type: 1-10



Données de commande

N° commande	113515 1-10
GTIN	4062406735050
Classe d'article	12B

Description

Exécution:

Coffret composé de forets courts 113006.

Foret robuste pour toutes les applications standard. Capacités de pré-perçage améliorées grâce à l'affûtage en croix. Épaisseur et conicité d'âme standard. Rectifiés. Surface: goujure hélicoïdale revenue couleur bronze.

Arrosage interne: non

Queue: Queue cylindrique

Nombre de dents Z: 2

Plage du foret: 1 - 10 mm

Nombre de forets: 19

Par incrément de: 0,5 mm

Description technique

Nombre de forets	19
Nombre de dents Z	2

Par incrément de	0,5 mm
Queue	Queue cylindrique
Plage du foret	1 - 10 mm
Série	CleverDrill
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS
Norme	DIN 1897
Type	N
Tolérance Ø nominal	h8
Angle de pointe	118 degré
Arrosage interne	non
en coffret	oui
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Forets hélicoïdaux

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	80 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	63 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	50 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	35 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	32 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	25 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée	30 m/min	K
CuZn	adaptée	40 m/min	N
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		

Accessoires

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 8,5 mm	113005 8,5
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 6,5 mm	113005 6,5
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 5,5 mm	113005 5,5
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 6 mm	113005 6
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 4,5 mm	113005 4,5
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 3 mm	113005 3
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 7 mm	113005 7
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 9 mm	113005 9
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 4 mm	113005 4
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 10 mm	113005 10
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 8 mm	113005 8
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 2 mm	113005 2
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 5 mm	113005 5
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 2,5 mm	113005 2,5
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 3,5 mm	113005 3,5
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 9,5 mm	113005 9,5
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill Ø DC h8 7,5 mm	113005 7,5