



Jeu de forets hélicoïdaux HSS HOLEX CleverDrill 114031 en coffret, non revêtu, Type: 6-10



Données de commande

N° commande	115051 6-10
GTIN	4062406735074
Classe d'article	12B

Description

Exécution:

Composé de forets hélicoïdaux DIN 338.

HOLEX CleverDrill: Foret robuste pour toutes les applications standard. Capacités de pré-perçage améliorées grâce à l'affûtage en croix. Epaisseur et conicité d'âme standard. Rectifiés. Surface: goujure hélicoïdale revenue couleur bronze.

Remarque(s):

Réf. 13,2 – 20 : Avec queue détalonnée Ø 12,7 mm.

Description technique

Par incrément de	0,1 mm
Nombre de dents Z	2
Nombre de forets	41
Queue	Queue cylindrique
Plage du foret	6 - 10 mm

Fiche technique

Série	CleverDrill
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS
Norme	DIN 338
Type	N
Tolérance Ø nominal	h8
Angle de pointe	118 degré
Arrosage interne	non
en coffret	oui
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Forets hélicoïdaux

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée	80 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	60 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	50 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	35 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	32 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	22 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	moyennement adaptée	18 m/min	P
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	30 m/min	K
CuZn	adaptée	40 m/min	N
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		

Accessoires

114030 9

Fiche technique

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/
pouces) 9

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/
pouces) 8,5

114030 8,5

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/
pouces) 8

114030 8

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/
pouces) 8,9

114030 8,9

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/
pouces) 7,4

114030 7,4

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/
pouces) 9,9

114030 9,9

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/
pouces) 7,2

114030 7,2

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/
pouces) 8,7

114030 8,7

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/
pouces) 7,5

114030 7,5

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/
pouces) 9,1

114030 9,1

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/
pouces) 7

114030 7

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/
pouces) 8,8

114030 8,8

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/
pouces) 9,5

114030 9,5

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/
pouces) 6,8

114030 6,8

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/
pouces) 6

114030 6

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/
pouces) 6,7

114030 6,7

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/
pouces) 10

114030 10

114030 6,5

Fiche technique

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/
pouces) 6,5

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/
pouces) 7,1

114030 7,1

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/
pouces) 7,6

114030 7,6

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/
pouces) 9,2

114030 9,2

Coffret vide, pour foret hélicoïdal DIN 338 Type 6-10

115475 6-10