

**Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill, non revêtu, Ø DC h8: 2mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 113006 2 |
| GTIN | 4062406735005 |
| Classe d'article | 12B |

Description**Exécution:**

Foret robuste pour toutes les applications standard. Capacités de pré-perçage améliorées grâce à l'affûtage en croix. Épaisseur et conicité d'âme standard. Rectifiés. Surface: goujure hélicoïdale revenue couleur bronze.

Recommandation(s):**Profondeur de perçage maximale:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Remarque(s):**Produit succédant à 113005.**

Arrosage interne: non

Norme: DIN 1897

Tolérance Ø nominal: h8

Angle de pointe: 118 degré

Queue: Queue cylindrique

Nombre de dents Z: 2

Profondeur de perçage maximale recommandée L_2 : 9 mm

Longueur des goujures L_c : 12 mm

Longueur totale L: 38 mm

Ø queue D_s : 2 mm

Avance f dans l'acier < 750 N/mm²: 0,05 mm/tr

Description technique

| | |
|---|------------|
| Avance f dans l'acier < 750 N/mm ² | 0,05 mm/tr |
| Nombre de dents Z | 2 |
| Norme | DIN 1897 |

| | |
|--|--------------------|
| Profondeur de perçage maximale recommandée L_2 | 9 mm |
| Angle de pointe | 118 degré |
| \varnothing nom. D_c | 2 mm |
| \varnothing queue D_s | 2 mm |
| Longueur des goujures L_c | 12 mm |
| Tolérance \varnothing nominal | h8 |
| Longueur totale L | 38 mm |
| Queue | Queue cylindrique |
| Série | CleverDrill |
| Revêtement | non revêtu |
| Type d'outils | HSS |
| Type | N |
| Arrosage interne | non |
| Bague de couleur | Sans |
| Type de produit | Forets hélicoïdaux |

Données utilisateur

| | Adéquation | V_c | Code ISO |
|--------------------------------|------------|----------|----------|
| Alu Plastiques | adaptée | 80 m/min | N |
| Alu (à copeaux courts) | adaptée | 63 m/min | N |
| Alu > 10% Si | adaptée | 50 m/min | N |
| Acier < 500 N/mm ² | adaptée | 35 m/min | P |
| Acier < 750 N/mm ² | adaptée | 32 m/min | P |
| Acier < 900 N/mm ² | adaptée | 25 m/min | P |
| Acier < 1100 N/mm ² | adaptée | 20 m/min | P |
| Fonte GG(G) | adaptée | 30 m/min | K |
| CuZn | adaptée | 40 m/min | N |
| Huile | adaptée | | |
| av. arrosage max. | adaptée | | |

Accessoires

Jeu de forets courts HSS HOLEX CleverDrill 113006, type N,
en coffret Type 1-10

113515 1-10