



## Jeu de forets hélicoïdaux HSS HOLEX CleverDrill 114031 en coffret, non revêtu, Type: 1-10



### Données de commande

N° commande	115051 1-10
GTIN	4062406735081
Classe d'article	12B

### Description

**Exécution:**

Composé de forets hélicoïdaux DIN 338.

**HOLEX CleverDrill:** Foret robuste pour toutes les applications standard. Capacités de pré-perçage améliorées grâce à l'affûtage en croix. Épaisseur et conicité d'âme standard. Rectifiés. Surface: goujure hélicoïdale revenue couleur bronze.

**Remarque(s):**

Réf. 13,2 – 20 : Avec queue détalonnée Ø 12,7 mm.

### Description technique

Par incrément de	0,5 mm
Plage du foret	1 - 10 mm
Nombre de dents Z	2
Queue	Queue cylindrique
Nombre de forets	19

## Fiche technique

Série	CleverDrill
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS
Norme	DIN 338
Type	N
Tolérance Ø nominal	h8
Angle de pointe	118 degré
Arrosage interne	non
en coffret	oui
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Forets hélicoïdaux

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée	80 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	60 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	50 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	35 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	32 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	22 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	18 m/min	P
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	30 m/min	K
CuZn	adaptée	40 m/min	N
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		

### Accessoires

114030 7,5

## Fiche technique

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/  
pouces) 7,5

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/  
pouces) 5

114030 5

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/  
pouces) 8

114030 8

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/  
pouces) 10

114030 10

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/  
pouces) 8,5

114030 8,5

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/  
pouces) 6,5

114030 6,5

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/  
pouces) 4,5

114030 4,5

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/  
pouces) 2,5

114030 2,5

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/  
pouces) 9,5

114030 9,5

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/  
pouces) 3

114030 3

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/  
pouces) 2

114030 2

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/  
pouces) 4

114030 4

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/  
pouces) 6

114030 6

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/  
pouces) 1,5

114030 1,5

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/  
pouces) 5,5

114030 5,5

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/  
pouces) 1

114030 1

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/  
pouces) 7

114030 7

114030 3,5

## Fiche technique

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/  
pouces) 3,5

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/  
pouces) 9

114030 9

Coffret vide, pour foret hélicoïdal DIN 338 Type 1-10

115475 1-10