



Jeu de forets hélicoïdaux HSS HOLEX CleverDrill 114031 en coffret, non revêtu, Type: 1-10,5



Données de commande

N° commande	115051 1-10,5
GTIN	4062406735098
Classe d'article	12B

Description

Exécution:

Composé de forets hélicoïdaux DIN 338.

HOLEX CleverDrill: Foret robuste pour toutes les applications standard. Capacités de pré-perçage améliorées grâce à l'affûtage en croix. Epaisseur et conicité d'âme standard. Rectifiés. Surface: goujure hélicoïdale revenue couleur bronze.

Remarque(s):

Réf. 13,2 – 20 : Avec queue détalonnée Ø 12,7 mm.

Description technique

Queue	Queue cylindrique
Par incrément de	0,5 mm
Nombre de dents Z	2
Ø perçage	3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Plage du foret	1 - 10,5 mm

Fiche technique

Nombre de forets	24
Série	CleverDrill
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS
Norme	DIN 338
Type	N
Tolérance Ø nominal	h8
Angle de pointe	118 degré
Arrosage interne	non
en coffret	oui
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Forets hélicoïdaux

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée	80 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	60 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	50 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	35 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	32 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	22 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	moyennement adaptée	18 m/min	P
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	30 m/min	K
CuZn	adaptée	40 m/min	N
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		

Accessoires

Fiche technique

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/pouces) 10,2	114030 10,2
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/pouces) 7	114030 7
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/pouces) 4,5	114030 4,5
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/pouces) 6,5	114030 6,5
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/pouces) 8,5	114030 8,5
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/pouces) 10	114030 10
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/pouces) 1	114030 1
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/pouces) 5	114030 5
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/pouces) 6	114030 6
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/pouces) 9	114030 9
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/pouces) 7,5	114030 7,5
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/pouces) 4,2	114030 4,2
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/pouces) 5,5	114030 5,5
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/pouces) 3,5	114030 3,5
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/pouces) 2,5	114030 2,5
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/pouces) 4	114030 4
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/pouces) 8	114030 8
	114030 2

Fiche technique

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/
pouces) 2

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/
pouces) 1,5

114030 1,5

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/
pouces) 3

114030 3

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/
pouces) 10,5

114030 10,5

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/
pouces) 3,3

114030 3,3

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/
pouces) 6,8

114030 6,8

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/
pouces) 9,5

114030 9,5

Coffret vide, pour foret hélicoïdal DIN 338 Type 1-10,5

115475 1-10,5