



Jeu de forets hélicoïdaux HSS HOLEX CleverDrill 114031 en coffret, non revêtu, Type: 1-13KB



Données de commande

N° commande	115051 1-13KB
GTIN	4062406742317
Classe d'article	12B

Description

Exécution:

Composé de forets hélicoïdaux DIN 338.

HOLEX CleverDrill: Foret robuste pour toutes les applications standard. Capacités de pré-perçage améliorées grâce à l'affûtage en croix. Épaisseur et conicité d'âme standard. Rectifiés. Surface: goujure hélicoïdale revenue couleur bronze.

Remarque(s):

Réf. 13,2 – 20 : Avec queue détalonnée Ø 12,7 mm.

Description technique

Queue	Queue cylindrique
Plage du foret	1 - 13 mm
Ø perçage	3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Par incrément de	0,5 mm
Nombre de forets	29

Fiche technique

Nombre de dents Z	2
Série	CleverDrill
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS
Norme	DIN 338
Type	N
Tolérance Ø nominal	h8
Angle de pointe	118 degré
Arrosage interne	non
en coffret	oui
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Forets hélicoïdaux

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée	80 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	60 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	50 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	35 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	32 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	22 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	moyennement adaptée	18 m/min	P
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	30 m/min	K
CuZn	adaptée	40 m/min	N
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		

Accessoires

Fiche technique

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/pouces) 7,5	114030 7,5
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/pouces) 11,5	114030 11,5
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/pouces) 8,5	114030 8,5
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/pouces) 9	114030 9
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/pouces) 10,5	114030 10,5
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/pouces) 2	114030 2
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/pouces) 4,5	114030 4,5
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/pouces) 6,5	114030 6,5
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/pouces) 1,5	114030 1,5
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/pouces) 3,5	114030 3,5
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/pouces) 7	114030 7
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/pouces) 4	114030 4
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/pouces) 12,5	114030 12,5
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/pouces) 11	114030 11
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/pouces) 4,2	114030 4,2
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/pouces) 9,5	114030 9,5
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/pouces) 10	114030 10
	114030 13

Fiche technique

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/
pouces) 13

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/
pouces) 5

114030 5

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/
pouces) 8

114030 8

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/
pouces) 10,2

114030 10,2

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/
pouces) 12

114030 12

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/
pouces) 1

114030 1

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/
pouces) 3,3

114030 3,3

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/
pouces) 6

114030 6

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/
pouces) 5,5

114030 5,5

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/
pouces) 2,5

114030 2,5

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm/
pouces) 3

114030 3

Coffret vide, pour foret hélicoïdal DIN 338 Type 1-13KB

115475 1-13KB