Jeu de forets hélicoïdaux HSS HOLEX CleverDrill 114031 en coffret, non revêtu, Type: 1-10C



Données de commande

N° commande	115051 1-10C
GTIN	4062406742324
Classe d'article	12B

Description

Exécution:

Composé de forets hélicoïdaux DIN 338.

HOLEX CleverDrill: Foret robuste pour toutes les applications standard. Capacités de préperçage améliorées grâce à l'affûtage en croix. Epaisseur et conicité d'âme standard. Rectifiés. Surface: goujure hélicoïdale revenue couleur bronze. **Grand assortiment** de 1 mm - 10 mm, comprenant 150 forets hélicoïdaux: 10 pièces de Ø 1 - 6, 5 pièces de Ø 6,5 - 10. Idéal pour montage et atelier.

Remarque(s):

Réf. 13,2 – 20 : Avec queue détalonnée Ø 12,7 mm.

Description technique

Nombre de forets	150	
Nombre de dents Z	2	
Par incrément de	0,5 mm	
Plage du foret	1 - 10 mm	
Queue	Queue cylindrique	

Série	CleverDrill	
Revêtement	non revêtu	
Type d'outils	HSS	
Norme	DIN 338	
Туре	N	
Tolérance Ø nominal	h8	
Angle de pointe	118 degré	
Arrosage interne	non	
en coffret	oui	
Bague de couleur	Sans	
Type de produit	Forets hélicoïdaux	

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée	80 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	60 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	50 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	35 m/min	Р
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	32 m/min	Р
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	22 m/min	Р
Acier < 1100 N/mm ²	moyennement adaptée	18 m/min	Р
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	30 m/min	К
CuZn	adaptée	40 m/min	N
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		

Accessoires

114030 9,5

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillN Ø DC h8 (mm/pouces) 9,5			
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillN Ø DC h8 (mm/pouces) 1,5	114030 1,5		
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillN Ø DC h8 (mm/pouces) 2	114030 2		
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillN Ø DC h8 (mm/pouces) 3	114030 3		
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillN Ø DC h8 (mm/pouces) 7,5	114030 7,5		
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillN Ø DC h8 (mm/pouces) 7	114030 7		
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillN Ø DC h8 (mm/pouces) 10	114030 10		
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillN Ø DC h8 (mm/pouces) 4,5	114030 4,5		
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillN Ø DC h8 (mm/pouces) 5	114030 5		
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillN Ø DC h8 (mm/pouces) 2,5	114030 2,5		
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillN Ø DC h8 (mm/pouces) 6,5	114030 6,5		
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillN Ø DC h8 (mm/pouces) 5,5	114030 5,5		
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillN Ø DC h8 (mm/pouces) 6	114030 6		
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillN Ø DC h8 (mm/pouces) 3,5	114030 3,5		
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillN Ø DC h8 (mm/pouces) 8,5	114030 8,5		
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillN Ø DC h8 (mm/pouces) 9	114030 9		
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillN Ø DC h8 (mm/pouces) 8	114030 8		
	114030 1		



Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillN \varnothing DC h8 (mm/pouces) 1

Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrillN Ø DC h8 (mm/pouces) 4	114030 4
Coffret vide, pour foret hélicoïdal DIN 338 Type 1-10C	115475 1-10C